



20 ÅRS
GARANTI



Nyt DEVIflex™ varmekabel

- Nyt toleder varmekabel
- Erstatte DTIP
- Fleksibel og enkel installation
- Robust kabel
 - IEC 60800:2009
 - M2 klassificeret
- Ny tilledning 3x1,5 mm² PVIKJ
- Bredt sortiment
 - Indendørs renovering/nybyg
 - Indendørs totalvarme/komfortvarme
- Passer perfekt i DEVlcell™ DRY pladerne
- Kan installeres ved temperaturer ned til -5°C
- DEVlarranty™ på 20 år

DEVIflex™ Strong. Flexible. Reliable

Intelligent solutions
with lasting effect
Besøg devi.dk

DEVI® 

Nyt DEVIflex™ varmekabel

Fordele ved det nye varmekabel

Egenskab	Fordel
Enkel installation ned til -5°C	Længere installationsperiode
Rund konstruktion	Hurtigere og enklere installation
Toleder varmekabel	Enkel installation og planlægning
Fuldskærmet	Øget sikkerhed
Robust	Længere levetid og M2 klassificering

Type	Egenskab
Spænding	220V-240V
Konstruktion	Rund toleder varmekabel med skærm
Effekt	6 W/m/10 W/m/18 W/m
Maks. omgivelsestemperatur	65 °C
Kabeldimension	Ø 6,9 mm
Deformationsstyrke	1500N
Trækstyrke	500N
Lederisolation	PEX
Yderkappe	PVC
Skærm	100% skærmet, alu-folie, fortinnet kobberledning
Tilledning	2.3 m 3x1,5 mm ² PVIKJ
Min. installationstemperatur	-5 °C
Min. bøjningsradius	<6 x kabeldiameter (Ø)

DEVIflex 6T

Elnummer	Længde / Effekt
72 35 870 008	30m / 180 W
72 35 870 011	40m / 250 W
72 35 870 024	50m / 310 W
72 35 870 037	60m / 345 W
72 35 870 040	70m / 415 W
72 35 870 053	80m / 500 W
72 35 870 066	90m / 540 W
72 35 870 079	100m / 635 W
72 35 870 082	115m / 720 W
72 35 870 095	129m / 770 W
72 35 870 105	140m / 870 W
72 35 870 118	160m / 915 W
72 35 870 121	180m / 1095 W
72 35 870 134	190m / 1160 W
72 35 870 147	200m / 1260W

DEVIflex 10T

Elnummer	Længde / Effekt
72 35 870 202	2m / 20 W
72 35 870 215	4m / 40 W
72 35 870 215	6m / 60 W
72 35 870 231	8m / 80 W
72 35 870 244	10m / 100 W
72 35 870 257	15m / 131W
72 35 870 260	20m / 205 W
72 35 870 273	25m / 241 W
72 35 870 286	30m / 290 W
72 35 870 299	35m / 365 W
72 35 870 309	40m / 390 W
72 35 870 312	50m / 505 W
72 35 870 325	60m / 600 W
72 35 870 338	70m / 695 W
72 35 870 341	80m / 790 W
72 35 870 354	90m / 920W
72 35 870 367	100m / 990W
72 35 870 370	120m / 1220W
72 35 870 383	140m / 1410W
72 35 870 396	160m / 1575W
72 35 870 406	180m / 1760W
72 35 870 419	200m / 1990W
72 35 870 422	210m / 2050W

DEVIflex 18T

Elnummer	Længde / Effekt
72 35 870 503	7,3m / 130 W
72 35 870 532	15m / 270W
72 35 870 558	22m / 395W
72 35 870 561	29m / 535W
72 35 870 587	37m / 680W
72 35 870 590	44m / 820W
72 35 870 600	52m / 935W
72 35 870 626	68m / 1220W
72 35 870 639	74m / 1340W
72 35 870 668	105m / 1880W
72 35 870 671	118m / 2135W
72 35 870 684	131m / 2420W

