


## DEVIflex™ 18T - sæt med termostat

DEVIflex™ 18T er et højtydende og fleksibelt elektrisk varmekabel, der lever op til M2-kravene i den krævende IEC 60800:2009-standard.



Dette sæt omfatter DEVIflex™ 18T, DEVIreg™ 530 (inkl. føler) med en Jussi-ramme, en flexslange til føleren. DEVIreg™ 530 er en enkel men effektiv indendørs rumtermostat, der sikrer enkel og præcis styring.

DEVIflex™ er et fuldt afskærmet dobbeltleder-kabel med en holdbar rød ydre kappe i PVC. Kvalitetsmaterialerne og den robuste konstruktion betyder, at vi med stor fornøjelse kan levere alle DEVIflex™-kabler med vores unikke 20-års DEVIwarranty™.

### Fordele:

- Nemt at installere
- Flexibelt kabel
- Sikker og robust
- Lang levetid
- DEVIwarranty™ 20 år

### Overholdelse af standard:

- DEVIflex™ er i overensstemmelse med IEC60800:2009
- Tredjepartsgodkendelse af SEMKO



Type	Værdi
Driftsspænding	220 V - 240 V
Konstruktion	Rund dobbeltleder med afskærmning, én kold tilledning
Effekt	18 W/m
Maks. omgivelsestemperatur	65 °C
Kabelmål	Ø 6,9 mm
Deformationsstyrke	1.500 N
Trækstyrke	500 N
Lederisolering	PEX
Ydre kappe	PVC
Skærm	100 % dækning; alufolie; 0,5 mm <sup>2</sup> fortinnet kobberjordledning
Kold tilledning	2,3 m DTCL, jordet
Min. installationstemperatur	-5 °C
Min. bøjradius	6 x kablets diameter (Ø)

### Varianter

Varenr.	Effekt ved 230 V~	Kabellængde	Modstand	Kold tilledning	EAN-nr.
140F1318	130 W	7 m	410,3 ohm	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226513
140F1319	270 W	15 m	195,0 ohm	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226520
140F1320	395 W	22 m	134,2 ohm	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226537
140F1321	535 W	29 m	98,6 ohm	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226544
140F1322	680 W	37 m	77,7 ohm	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226551
140F1323	820 W	44 m	64,7 ohm	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226568
140F1324	935 W	52 m	56,7 ohm	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226575
140F1325	1.075 W	59 m	49,3 ohm	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226582
140F1326	1.220 W	68 m	43,4 ohm	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226599
140F1327	1.340 W	74 m	39,5 ohm	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226605
140F1328	1.485 W	82 m	35,6 ohm	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226612
140F1329	1.625 W	90 m	43,4 ohm	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5703466226629
140F1330	1.880 W	105 m	28,1 ohm	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5703466226636

Produktspecifikationer for DEVIreg™ 530 findes på det separate datablad.