



DEVIreg™ Smart

DEVIreg™ Smart er en brugervenlig, programmérbar timer-termostat, der kan tilsluttes WiFi og DEVIsmart™-appen og kan styres fra et hvilket som helst sted og på et hvilket som helst tidspunkt. Termostaten anvendes primært til styring af elektriske gulvvarmeelementer. Termostaten er kun beregnet til fast installation, og takket være den specialudviklede todelte konstruktion passer den til en bred vifte af rammer og følere.

Opsætningen af DEVIreg™ Smart foregår hurtigt og intuitivt ved hjælp af vejledningen i appen. Den har en "åbent vindue"-funktion og et energispareprogram med optimeret start-/slutstyring, der sørger for den ønskede temperatur på det rigtige tidspunkt og derved reducerer varmeudgifterne.

Fordele:


- WiFi-tilslutning
- Fjernstyring via DEVIsmart™-appen
- Kan parres med op til 10 mobile enheder vha. DEVIsmart™-appen
- Én DEVIsmart™-app kan styre et ubegrænset antal steder med DEVIreg™ Smart-termostater
- Kan kommunikere med to mobile enheder på én gang
- Adaptiv PWM-funktion (impulsbreddemodulering)
- Passer til mange fremmede enkeltrammer og flere rammer samt til NTC-følere fra andre producenter

Overholdelse af standard:

- EN/IEC 60730-1 (generelt)
- EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

Certificeringer:



| Type | Værdi |
|-------------------------------|---|
| Driftsspænding | 220 V-240 V ~ 50/60 Hz |
| Energiforbrug ved standby | maks. 0,40 W |
| Relæ: | |
| Ohmsk belastning | 16 A/3680 W ved 230 V |
| Induktiv belastning | 1 A (Cos Φ = 0,3) |
| Følerenhed | NTC 15 kΩ ved 25 °C, 3 m (standard) NTC 6,8 kΩ ved 25 °C NTC 10 kΩ ved 25 °C NTC 12 kΩ ved 25 °C NTC 33 kΩ ved 25 °C NTC 47 kΩ ved 25 °C |
| Regulering | PWM – impulsbreddemodulering |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C til 30 °C |
| Frostbeskyttelse | 5 °C til 9 °C (standard 5 °C) |
| Gulvtemperaturbegrænsninger | Maks. 20 °C til 35 °C (45 °C) Min. 10 °C til 35 °C (45 °C) |
| Temperaturområde | 5 °C til 35 °C (rum) 5 °C til 45 °C (gulv) |
| Opbevaringstemperatur | -20 °C til 65 °C |
| Maks. kabelspecifikation | 1 x 4 mm ² eller 2 x 2,5 mm ² |
| Temperatur for kugletrykstest | 75 °C |
| Tæthedsgrad | 2 (husholdningsbrug) |
| Regulatorstype | 1 C |
| Softwareklasse | A |
| IP-klasse | 21 |
| Beskyttelsesklasse | Klasse II –  |
| Dimensioner (H/B/D) | 85 mm x 85 mm x 20-24 mm (dybde i væg: 22 mm) |
| Vægt | 127 g |

Varianter

| Varenr. | Produkt navn | Type | EAN-nr. |
|----------|------------------------------|----------|---------------|
| 140F1140 | DEVIreg™ Smart – Polar White | RAL 9016 | 5703466239629 |
| 140F1141 | DEVIreg™ Smart – Pure White | RAL 9010 | 5703466239636 |
| 140F1142 | DEVIreg™ Smart – Ivory | RAL 1013 | 5703466239643 |
| 140F1143 | DEVIreg™ Smart – Pure Black | RAL 9005 | 5703466239650 |



Prøv den!
Download
DEVIsmart™-appen