



Installationsvejledning

# DEVILink™ RS

Rumtermostat

[www.DEVI.com](http://www.DEVI.com)

**DEVI**® 

DEVILink™ RS er en batteridrevet **rumføler**. Den måler rumtemperaturen og gør det muligt for dig at regulere varmen



IP21



Undgå at udsætte DEVILink™ RS, for direkte sollys




Monteres i en højde på 80-150 cm



Monteres maks. 5 til 6 m fra *living connect*®



Monteres mindst 50 cm fra vinduer/døre, der med jævne mellemrum efterlades åbne



Vend enheden



Fjern bagpanelet ved at trykke let med tommelfingrene på panelet og trække det nedad



Fastgør bagpanelet til væggen



Monter fronten ved forsigtigt at lade den glide tilbage på bagpanelet












Børnesikret, låst



DEVILink™ RS tilføjes et system via fra DEVILink™ CC. Du kan finde flere oplysninger i den separate vejledning.



Displayinformation	
	Omgivelsestemperatur
	Gulvtemperatur
Kort grønt blink	Ikke omfattet af netværket
Hurtigt grønt blink	Tilmelding i gang
Rødt blink +  i 5 sek.	Tilmelding mislykkedes
 ON	Linktest i gang
Rødt blink +  i 5 sek.	Linktest mislykkedes
 ON + rødt blink fra lysdiode hvert 2½ min.	Lavt batteriniveau
 ON + rødt blink fra lysdiode hver 30 sekunder	Kritisk batteriniveau
E5	Gulvføler kortslettet
E6	Mistet forbindelse til gulvføler
 ON	Børnesikring aktiveret af DEVllink™ CC
 Blinker	Begrænset af DEVllink™ CC

**Tekniske specifikationer**

Batteri	Alkaline 2 x AA, 1,5 V
Batterilevetid	Op til 4-5 år
Baggrundsbelysning	Grøn lysdiode
Omgivelsestemperatur	0 til +40 °C
Batteriovervågning	Føleren har et indbygget overvågningskredsløb, der registrerer lavt eller kritisk batteriniveau
Sendefrekvens	868,42 MHz
Senderækkevidde i normale bygninger	Op til 30 m
Sendestyrke	Maks. 1 mW
IP-klasse	21
Dimensioner (mm)	75 x 75 x 24

**Radio Equipment Directive****FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**

Hermed erklærer Danfoss A/S, at radioudstyrstypen type DEVI-link™ RS er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: **[devi.danfoss.com](http://devi.danfoss.com)**





Danfoss A/S  
Electric Heating Systems  
Ulvehavevej 61  
7100 Vejle  
Denmark

Phone: +45 7488 8500  
Fax: +45 7488 8501  
E-mail: [info@DEVI.com](mailto:info@DEVI.com)  
Web: [www.DEVI.com](http://www.DEVI.com)

---

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

